



Asortiman univerzalnih krunskih pila, broj dijelova: 10



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	788042 10
GTIN	4058546228842
Razred artikla	76G

Opis

Izvedba:

Zupci od tvrdog metala za dulji vijek trajanja, čak i pri bušenju nepropusnih materijala. Široki i duboki narezni prostori za jednostavno otklanjanje jezgre bušenja. Agresivna geometrija zubaca za do 10 puta brže bušenje u usporedbi s bimetalnim krunskim pilama. Idealno za primjenu u područjima elektronike i instalacija.

Upotreba:

Za bušenje većih rupa i provrta u različitim materijalima: zid, laki građevni materijali, plastika i drvo. Nije prikladno za primjenu u tvrdim materijalima kao što su beton, granit, prirodni kamen i tvrde cigle tvrdoće veće od 30 N/mm².

Sadržaj:

Univerzalne krunske pile br. 788041: Po 1 kom. vel. 35; 44; 51; 57; 68; 76

Centrirajuće svrdlo br. 788051: 2 kom. vel. 115

Adapter s centrirajućim svrdlom br. 788052: 1 kom. vel. 115-6KT

Dijamantna turpija: 1 kom.

6-kutni odvijač: 1 kom.

Pohrana: Plastični kofer.

Zamjenski dio:

Centrirajuća svrdla dostupna su pod br. 788051, a posebni adapteri s centrirajućim svrdlima dostupni su pod br. 788052.

Napomena:
Koristiti samo u kod bušenja (bez udara).

Tehnički opis

Zakivanje s udarcem / bez udarca	bez bušenja s udaranjem
Vrsta proizvoda	Rupičasta pila

Pribor

Centrirajuće svrdlo ukupna duljina 115 mm	788051 115
Univerzalna rupičasta pila bez centrirajućeg svrdla Ø bušenja 76 mm	788041 76
Univerzalna rupičasta pila bez centrirajućeg svrdla Ø bušenja 35 mm	788041 35
Posebni adapter s centrirajućim svrdlom ukupna duljina 115-6KT mm	788052 115-6KT
Univerzalna rupičasta pila bez centrirajućeg svrdla Ø bušenja 68 mm	788041 68
Univerzalna rupičasta pila bez centrirajućeg svrdla Ø bušenja 57 mm	788041 57
Univerzalna rupičasta pila bez centrirajućeg svrdla Ø bušenja 51 mm	788041 51
Univerzalna rupičasta pila bez centrirajućeg svrdla Ø bušenja 44 mm	788041 44