

Garant**Udarno svrdlo od tvrdog metala SDS-plus, Ø×ukupna duljina: 32X450mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	789040 32X450
GTIN	4062406135881
Razred artikla	71C

Opis**Izvedba:**

Glava svrdla s kvadratnim presjekom. **Geometrija 4×90°** s posebno razvijenim **oštricama jednake visine** i stabilnim ramenima osiguravaju precizne rupe po mjeri za stručno postavljanje sidra i sigurno pričvršćivanje klinova. 4-spiralna tijela svrdla za ugodno mirno bušenje uz male vibracije i optimalno vođenje u rupu. **Radijalno** oblikovana **zaštita za armaturu**: sprječava zahvaćanje armaturnih šipki i produljuje vijek trajanja. **3-dijelna**, robusna glava od tvrdog metala s pojačanim centrirajućim vrhom. Robusne sporedne oštrice podupiru pogon i time omogućavaju trajnu učinkovitost i konstantnu preciznost.

Prednost:

- **Spirala s kratkim početkom osigurava brzo uklanjanje ostataka od bušenja.**
- **Oznake trošenja: za procjenu je li alat još uvijek prikladan bušiti rupe za klinove.**
- **Dizajn 4×4 omogućava preciznu koncentričnost i smanjuje trošenje i gubitke trenjem na najmanju moguću mjeru.**

Upotreba:

Za bušenje betona, prirodnog kamena i zida – uz najveću udobnost bušenja.

Tehnički opis

Duljina spirale	400 mm
Ø	32 mm
ukupna duljina	450 mm
Rezni materijal	HM
Zakivanje s udarcem / bez udarca	Bušenje s udarcem
Drška	SDS Plus

Vrsta proizvoda

Svrdlo za kamen