

Garant**Set udarnih svrdla od tvrdog metala, Svrdlo Ø: 5-12mm****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 789045 5-12 |
| GTIN | 4062406135898 |
| Razred artikla | 71C |

Opis**Izvedba:**

Glava svrdla s kvadratnim presjekom. **Geometrija 4×90°** s posebno razvijenim **oštricama jednake visine** i stabilnim ramenima osiguravaju precizne rupe po mjeri za stručno postavljanje sidra i sigurno pričvršćivanje klinova. 4-spiralna tijela svrdla za ugodno mirno bušenje uz male vibracije i optimalno vođenje u rupu. **Radijalno** oblikovana **zaštita za armaturu**: sprječava zahvaćanje armaturnih šipki i produljuje vijek trajanja.

Prednost:

- **Kratki spiralni pokušaji osiguravaju brzo uklanjanje ostataka od bušenja.**
- **Oznake trošenja: za procjenu je li alat još uvijek prikladan za bušenje rupa za klinove.**
- **Dizajn 4×4 omogućava preciznu koncentričnost i smanjuje trošenje i gubitke trenjem na najmanju moguću mjeru.**

Upotreba:

Za bušenje betona, prirodnog kamena i zida – uz najveću udobnost bušenja.

Sadržaj:

Udarno svrdlo br. 789040: po jedan kom.

vel. 5; 6; 8 duljina 110 mm;

vel. 6; 8; 10; 12 duljina 160 mm

Pohranjivanje u: Plastična kutija

Tehnički opis

| | |
|----------------------------------|-------------------|
| Rezni materijal | HM |
| Zakivanje s udarcem / bez udarca | Bušenje s udarcem |
| Drška | SDS Plus |
| Vrsta proizvoda | Svrdlo za kamen |

Pribor

| | |
|--|---------------|
| Udarno svrdlo od tvrdog metala SDS-plus Øxukupna duljina 10X160 mm | 789040 10X160 |
| Udarno svrdlo od tvrdog metala SDS-plus Øxukupna duljina 12X160 mm | 789040 12X160 |
| Udarno svrdlo od tvrdog metala SDS-plus Øxukupna duljina 8X110 mm | 789040 8X110 |
| Udarno svrdlo od tvrdog metala SDS-plus Øxukupna duljina 6X110 mm | 789040 6X110 |
| Udarno svrdlo od tvrdog metala SDS-plus Øxukupna duljina 5X110 mm | 789040 5X110 |
| Udarno svrdlo od tvrdog metala SDS-plus Øxukupna duljina 8X160 mm | 789040 8X160 |
| Udarno svrdlo od tvrdog metala SDS-plus Øxukupna duljina 6X160 mm | 789040 6X160 |