

RENISHAW**Ticalo s kuglicom Duljina 20 mm, Ø kugle D: 2,5mm****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 494222 2,5 |
| GTIN | 2050002041028 |
| Razred artikla | 49F |

Opis**Izvedba:**

Kuglasto rubinsko ticalo s priključnim navojem M2

Napomena:

Ostala ticala drugih dimenzija i oblika dostupni na upit.

Tehnički opis

| | |
|--------------------------|---------|
| Ø kugle D | 2,5 mm |
| Težina | 0,4 g |
| Ø drške S | 1,4 mm |
| Materijal drške | Čelik |
| učinkovita radna duljina | 16,4 mm |
| Duljina D (L) | 20 mm |
| Priključni navoj | M2 |
| Materijal vrha | Rubin |
| Vrsta proizvoda | Senzor |