


Fiber ploča normalni korund (A), Ø 115 mm, granulacija: 150

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	566410 150
GTIN	4062406135973
Razred artikla	52M

Opis
Izvedba:

Iznimno nelomljivi, ali vrlo savitljivi vulkanizirani **filc**. Rupa 22,23 mm i križni otvor.

HOLEX univerzalni brusni filc za brušenje svih metala. Vrsta zrna: **normalni korund (A)**.

Upotreba:

Na kutnim brusilicama s maksimalnom obodnom brzinom od 80 m/s s brusnim tanjurima br. 566650 / 566670. Za **brušenje ravnih ili zaobljenih površina** s velikom **fleksibilnošću**. maksimalna brzina obujma: 80 m/s

Tehnički opis

Sredstvo za brušenje	Normalni korund (A)
Kratka oznaka brusnog sredstva	A
Podloga sredstva za brušenje	Vulkanfiber
Udio željeza, sumpora i klora	< 0,1 %
Atribut imena proizvoda	Ø 115 mm
Prihvat	Roloc™ sustav za brzu izmjenu
Ø bušenja	22,23 mm

prikladno za sustav za brzu zamjenu	Roloc™
optimalno za materijal	Čelik
maksimalna brzina obujma	80 m/s
maksimalan broj okretaja	13300 min ⁻¹
Vrsta proizvoda	Fiber ploča

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij Mg	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 55 HRC	prikladno		
Čelik < 60 HRC	prikladno		
INOX	prikladno samo u posebnim uvjetima		
GG(G)	prikladno samo u posebnim uvjetima		
CuZn	prikladno		
Plastika, GFK	prikladno		
Drvo	prikladno		
suho	prikladno		