

3M**Fiber ploča (CER) 782C, Ø 125 mm, granulacija: 36**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	566472 36
GTIN	50076308897159
Razred artikla	53F

Opis

Izvedba:

Precizno oblikovano **brusno zrno visokog učinka** u 3M™ proizvodima sastoji se od definiranih, keramičkih trokuta, koji su optimalno usklađeni s brusnom podlogom. **Visoki učinak skidanja** s dugim vijekom trajanja i ravnomjernu završnu obradu površine.

Iznimno nelomljivi, ali vrlo savitljivi vulkanizirani **filc**. Rupa 22,23 mm i križni raspored.

Visokoučinkovita fiber ploča s križnim otvorom

Upotreba:

Za obradu **čelika** i ne-željeznih metala.

Na kutnim brusilicama s najvećom obodnom brzinom od 80 m/s s brusnim tanjurima br. 566690 / 566692. Režno brusno zrno omogućuje **ugodan, ergonomski rad** bez upotrebe puno pritiska. S visokim učinkom skidanja, fiberploče 3M™ ujedno su prava alternativa grubim i lepezastim brusnim diskovima.

Tehnički opis

Oznaka proizvođača	782C
Serijski broj	782C

Sredstvo za brušenje	Keramičko zrno
Kratka oznaka brusnog sredstva	Keramika
Udio željeza, sumpora i klora	< 0,1 %
Atribut imena proizvoda	Ø 125 mm
Ø bušenja	22,23 mm
optimalno za materijal	Čelik
optimalno za materijal	Lijevano željezo
optimalno za materijal	Metali koji ne sadrže željezo i metali u boji
maksimalna brzina obujma	80 m/s
Vrsta proizvoda	Fiber ploča

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij Mg	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 55 HRC	prikladno		
Čelik < 60 HRC	prikladno		
Čelik < 67 HRC	prikladno		
INOX	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Ti	prikladno samo u posebnim uvjetima		
GG(G)	prikladno		
CuZn	prikladno		
suho	prikladno		