

Garant GRIDLINE

Zidni viseći ormar s kliznim vratima od punog lima, širina u G: 60**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	943905 60
GTIN	4062406136185
Razred artikla	9GI

Opis**Izvedba:**

Moguć prihvat polica s rasterom od 25 mm. Stražnja stijenka s perforacijom \square 9×9 mm u rasteru od 37 mm za prihvat Easyfix kuka i držača. Mogu se zaključati s pomoću dvokomponentne ručke Haptoprene® s cilindričnom bravom. Po želji moguća isporuka sa zatvorenom stražnjom stijenkom. Ulaz za kabel na vrhu ormara. S međupregradom. Odgovarajuće police br. 943914 vel. 30.

Dio isporuke:

Ormar uključuje police i materijal za pričvršćivanje.

Lakiranje:

Korpus svjetlosive boje RAL 7035, vrata signalno plave boje RAL 5005, **praškasto lakirano.**

Napomena:

Različite stijenke mogu zahtijevati različite materijale za pričvršćivanje. Ovo treba prethodno razjasniti s kupcem. Dodatne police pod br. 943914.

Tehnički opis

Korisna širina	1450 mm
Korisna visina	463 mm
Broj polica	2
Visina	600 mm
ComfortClose	ne
Težina	55 kg

Dubina	400 mm
Sustav zaključavanja, elektronički – mogućnost promjene opreme	da
Korisna dubina	325 mm
Širina	1500 mm
Dubina u G	16
Širina u G	60
Debljina materijala	0,9 mm
Nosivost police / maksimalno opterećenje preko cijele površine (metalne)	65 kg
Nosivost kućišta ormara, unutarnja	250 kg
Hoffmann raster rupicastog zida	9×9 mm
Podešavanje visine u rasteru	25 mm
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta proizvoda	Zidni viseći ormar

Pribor

Dodatna polica za zidne viseće ormare za širinu ormara / odjeljka u G 30	943914 30
Maska za bravu za GridLine tip GP21	914227 GP21
Set nosača polica za ormare GridLine20-dijelni tip F	940559 F