

Garant GRIDLINE

Zidni viseći ormar s krilnim vratima s prozorčićem, širina u G: 40**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	943903 40
GTIN	4062406136178
Razred artikla	9GI

Opis**Izvedba:**

Moguć prihvat polica s rasterom od 25 mm. Stražnja stijenka s perforacijom \square 9×9 mm u rasteru od 37 mm za prihvat Easyfix kuka i držača. Mogu se zaključati s pomoću dvokomponentne ručke Haptoprene® s cilindričnom bravom. Po želji moguća isporuka sa zatvorenom stražnjom stijenkom. Ulaz za kabel na vrhu ormara.

Dio isporuke:

Ormar uključuje police i materijal za pričvršćivanje.

Lakiranje:

Korpus svjetlosive boje RAL 7035, vrata signalno plave boje RAL 5005, **praškasto lakirano.**

Napomena:

Različite stijenke mogu zahtijevati različite materijale za pričvršćivanje. Ovo treba prethodno razjasniti s kupcem. Dodatne police pod br. 943914.

Tehnički opis

Broj polica	1
Težina	31 kg
Korisna širina	950 mm

List s podacima

Visina	600 mm
ComfortClose	ne
Korisna visina	445 mm
Korisna dubina	325 mm
Sustav zaključavanja, elektronički – mogućnost promjene opreme	da
širina	1000 mm
Dubina	400 mm
Dubina u G	16
Širina u G	40
Debljina materijala	0,9 mm
Nosivost police / maksimalno opterećenje preko cijele površine (metalne)	65 kg
Nosivost kućišta ormara, unutarinja	250 kg
Kut otvaranja vrata	250 stupanj
Hoffmann raster rupicastog zida	9×9 mm
Podешavanje visine u rasteru	25 mm
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta proizvoda	Zidni viseći ormar

Pribor

Pomična ručka za GridLine tip GP11	914226 GP11
Set nosača police za ormare GridLine20-dijelni tip F	940559 F
Dodatna police za zidne viseće ormare za širinu ormara / odjeljka u G 40	943914 40