

Garant GRIDLINE

**Zidni viseći ormar s krilnim vratima s prozorčićem, širina u G: 30****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	943903 30
GTIN	4062406136161
Razred artikla	9GI

**Opis****Izvedba:**

Moguć prihvat polica s rasterom od 25 mm. Stražnja stijenka s perforacijom  $\square$  9×9 mm u rasteru od 37 mm za prihvat Easyfix kuka i držača. Mogu se zaključati s pomoću dvokomponentne ručke Haptoprene® s cilindričnom bravom. Po želji moguća isporuka sa zatvorenom stražnjom stijenkom. Ulaz za kabel na vrhu ormara.

**Dio isporuke:**

Ormar uključuje police i materijal za pričvršćivanje.

**Lakiranje:**

Korpus svjetlosive boje RAL 7035, vrata signalno plave boje RAL 5005, **praškasto lakirano.**

**Napomena:**

Različite stijenke mogu zahtijevati različite materijale za pričvršćivanje. Ovo treba prethodno razjasniti s kupcem. Dodatne police pod br. 943914.

**Tehnički opis**

Dubina	400 mm
Korisna visina	445 mm
Korisna širina	700 mm

## List s podacima

ComfortClose	ne
Sustav zaključavanja, elektronički – mogućnost promjene opreme	da
Visina	600 mm
Širina	750 mm
Korisna dubina	325 mm
Težina	25 kg
Broj polica	1
Dubina u G	16
Širina u G	30
Debljina materijala	0,9 mm
Nosivost police / maksimalno opterećenje preko cijele površine (metalne)	65 kg
Nosivost kućišta ormara, unutarnja	250 kg
Kut otvaranja vrata	250 stupanj
Hoffmann raster rupicastog zida	9×9 mm
Podšavanje visine u rasteru	25 mm
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta proizvoda	Zidni viseći ormar

## Pribor

Dodatna polica za zidne viseće ormare za širinu ormara / odjeljka u G 30	943914 30
Pomična ručka za GridLine tip GP11	914226 GP11
Set nosača polica za ormare GridLine20-dijelni tip F	940559 F