

Garant**Regal s potpuno limenim krilnim vratima, visina: 2000mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	944003 2000
GTIN	4062406136420
Razred artikla	9GI

Opis**Izvedba:**

Opremljeni regal u 30×11G.

Moguć prihvat polica s rasterom od 25 mm.

Vrata na unutarnjoj strani ojačana i mogu se zaključati s pomoću dvokomponentne pomične ručke Haptoprene® s cilindričnom bravom.

Plasman:

broj skladišnih kutija: 30 × br. 963321 vel. SB6; 30 × br. 963321 vel. SB5; 20× br. 963321 vel. SB4

Dio isporuke:

Ormar uključuje police i kutije za pohranu.

Lakiranje:

Korpus svjetlosive boje RAL 7035, vrata antracit boje RAL 7016, **praškasto lakirano.**

Napomena:

· **Pojedinačne kutije za pohranu, pogledajte br. 963321.**

· **Pojedinačne police, pogledajte br. 944061, 944065.**

U skladu s TÜV GS certifikatom, svi ormari moraju biti osigurani od prevrtanja.

Tehnički opis

Korisna visina	1845 mm
Broj polica	9
Dubina	275 mm
širina	750 mm
Fronte za ormar	Krilna vrata od punog lima
Nosivost police / maksimalno opterećenje preko cijele površine (metalne)	80 kg
Sustav zaključavanja, elektronički – mogućnost promjene opreme	da
Visina	2000 mm
Težina	82 kg
Pozicioniranje drške	u sredini
Širina u G	30
Dubina u G	11
Debljina materijala	0,9 mm
Nosivost kućišta ormara, unutarnja	500 kg
Kut otvaranja vrata	250 stupanj
Podešavanje visine u rasteru	25 mm
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta proizvoda	Ormar u sustavu regala

Pribor

Stepenasta polica za regale, dubina 11G za širinu ormara u G 30	944065 30
Pomična ručka za GridLine tip GP11	914226 GP11
Set nosača polica za ormare GridLine20-dijelni tip F	940559 F
Polica za regale, dubina 11G za širinu ormara u G 30	944061 30

