

**Niske cipele, crne VD 3500 SST SF ESD, S3 NB, EU veličina cipela: 37****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 092662 37 |
| GTIN | 4044348590140 |
| Razred artikla | 09C |

Opis**Izvedba:**

Zaštitne cipele s VARIO Multiflex® tehnologijom za malu težinu cipela.

- **Gornji dio od vrlo laganih i glatkih mikrovlakana.**
- **Prozračna funkcionalna podstava.**
- **Uložak od prave kože.**
- **Udobni uložak za stopalo ERGO-SOFT ESD.**
- **Zaštita od elektrostatičkog pražnjenja (ESD).**

Zaštitne cipele VARIO DYNAMICS SST s petom otpornom na toplinu (do oko 220 °C) i **posebno protukliznim vanjskim potplatom od nitril-kaučuka** (SST-STEITZ SURE STEP).

- **Vanjski potplat Perbunan Athletic ESD, srebrno sivi.**

Niske cipele i čizme na vezanje s tekstilnom zaštitom od prodiranja.

Standard:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC

Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

Napomena:

Široka izvedba XB pod br. 092663.

elektrostatsko svojstvo: EGB/ESD

Razred zaštite: S3

Materijal kapice za zaštitu nožnih prstiju: Aluminij

Zaštita od probijanja: Tekstil

Ponašanje đona kod kontaktne topline (točka taljenja đona): Preko 200 °C

Izolacija od hladnoće: do -20 °C

Standard: Opskrba umetcima, provjereno prema grad. prototipu prema DGUV pravilo 191

Tehnički opis

| | |
|--|---|
| Materijal kapice za zaštitu nožnih prstiju | Aluminij |
| EU veličina obuće | 37 |
| Zaštita od probijanja | Tekstil |
| Izolacija od hladnoće | do -20 °C |
| Ponašanje đona kod kontaktne topline (točka taljenja đona) | Preko 200 °C |
| Razred zaštite | S3 |
| Standard | Opskrba umetcima, provjereno prema grad. prototipu prema DGUV pravilo 191 |
| Spol | uniseks |
| elektrostatsko svojstvo | EGB/ESD |
| Vrsta proizvoda | Zaštitna cipela |