

Garant**Brusna ploča X-LOCK Univerzalno, Ø ploče×širina ploče: 115X7mm**

Podaci za narudžbu

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 560011 115X7 |
| GTIN | 4062406151485 |
| Razred artikla | 51M |

Opis

Izvedba:

Brza zamjena ploča bez alata sa sustavom X-LOCK.

Za **univerzalnu primjenu** na **INOX-u, čeliku** i lijevu.

Specifikacija:

A30R-BF.

Napomena:

Gruborezne ploče X-LOCK kompatibilne su s prethodnim verzijama i mogu se upotrebljavati i na konvencionalnim kutnim brusilicama.

Tehnički opis

| | |
|----------------------|-----------------|
| Ø ploče | 115 mm |
| Širina vodilice | 7 mm |
| Ø bušenja | 22,23 mm |
| Serijski | Sustav X-LOCK |
| Sredstvo za brušenje | Normalan korund |

| | |
|--------------------------------|--------------------|
| Kratka oznaka brusnog sredstva | A |
| Specifikacija | A30R-BF |
| Udio željeza, sumpora i klora | < 0,1 % |
| preporučeni kut podešavanja | 20-30 stupanj |
| optimalno za materijal | Čelik |
| optimalno za materijal | INOX |
| maksimalna brzina obujma | 80 m/s |
| Vrsta proizvoda | Gruba brusna ploča |

Podaci korisnika

| | Prikladno za | V _c | ISO kod |
|--------------------------------|------------------------------------|----------------|---------|
| Aluminij Mg | prikladno samo u posebnim uvjetima | | |
| Čelik < 900 N/mm ² | prikladno | | |
| Čelik < 1400 N/mm ² | prikladno | | |
| Čelik < 55 HRC | prikladno | | |
| Čelik < 60 HRC | prikladno | | |
| Čelik < 67 HRC | prikladno | | |
| INOX | prikladno | | |
| Ti | prikladno | | |
| GG(G) | prikladno samo u posebnim uvjetima | | |
| CuZn | prikladno samo u posebnim uvjetima | | |
| Plastika, GFK | prikladno samo u posebnim uvjetima | | |
| Uni | prikladno samo u posebnim uvjetima | | |
| suho | prikladno | | |

