

Garant**Brusna ploča X-LOCK Univerzalno, Ø ploče×širina ploče: 125X7mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	560011 125X7
GTIN	4062406151492
Razred artikla	51M

Opis**Izvedba:**

Brza zamjena ploča bez alata sa sustavom X-LOCK.

Za **univerzalnu primjenu** na **INOX-u**, **čeliku** i **lijevu**.

Specifikacija:

A30R-BF.

Napomena:

Gruborezne ploče X-LOCK kompatibilne su s prethodnim verzijama i mogu se upotrebljavati i na konvencionalnim kutnim brusilicama.

Tehnički opis

Ø ploče	125 mm
Ø bušenja	22,23 mm
Širina vodilice	7 mm
Serijski	Sustav X-LOCK
Sredstvo za brušenje	Normalan korund

Kratka oznaka brusnog sredstva	A
Specifikacija	A30R-BF
Udio željeza, sumpora i klora	< 0,1 %
preporučeni kut podešavanja	20-30 stupanj
optimalno za materijal	Čelik
optimalno za materijal	INOX
maksimalna brzina obujma	80 m/s
Vrsta proizvoda	Gruba brusna ploča

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij Mg	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 55 HRC	prikladno		
Čelik < 60 HRC	prikladno		
Čelik < 67 HRC	prikladno		
INOX	prikladno		
Ti	prikladno		
GG(G)	prikladno samo u posebnim uvjetima		
CuZn	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Plastika, GFK	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Uni	prikladno samo u posebnim uvjetima		
suho	prikladno		

