

**Niske cipele, crne VD 3500 SST SF ESD, S3 NB, EU veličina cipela: 41****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	092662 41
GTIN	4044348590188
Razred artikla	09C

Opis**Izvedba:**

Zaštitne cipele s VARIO Multiflex® tehnologijom za malu težinu cipela.

- **Gornji dio od vrlo laganih i glatkih mikrovlakana.**
- **Prozračna funkcionalna podstava.**
- **Uložak od prave kože.**
- **Udobni uložak za stopalo ERGO-SOFT ESD.**
- **Zaštita od elektrostatičkog pražnjenja (ESD).**

Zaštitne cipele VARIO DYNAMICS SST s petom otpornom na toplinu (do oko 220 °C) i **posebno protukliznim vanjskim potplatom od nitril-kaučuka** (SST-STEITZ SURE STEP).

- **Vanjski potplat Perbunan Athletic ESD, srebrno sivi.**

Niske cipele i čizme na vezanje s tekstilnom zaštitom od prodiranja.

Standard:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC

Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

Napomena:

Široka izvedba XB pod br. 092663.

elektrostatsko svojstvo: EGB/ESD

Razred zaštite: S3

Materijal kapice za zaštitu nožnih prstiju: Aluminij

Zaštita od probijanja: Tekstil

Ponašanje đona kod kontaktne topline (točka taljenja đona): Preko 200 °C

Izolacija od hladnoće: do -20 °C

Standard: Opskrba umetcima, provjereno prema grad. prototipu prema DGUV pravilo 191

Tehnički opis

Zaštita od probijanja	Tekstil
EU veličina obuće	41
Standard	Opskrba umetcima, provjereno prema grad. prototipu prema DGUV pravilo 191
Razred zaštite	S3
Izolacija od hladnoće	do -20 °C
Ponašanje đona kod kontaktne topline (točka taljenja đona)	Preko 200 °C
Materijal kapice za zaštitu nožnih prstiju	Aluminij
Spol	uniseks
elektrostatsko svojstvo	EGB/ESD
Vrsta proizvoda	Zaštitna cipela