

Garant

Rezna ploča, visokokvalitetna izvedba X-LOCK EKSTRA TANKA, INOX, Ø ploče: 125mm

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	563273 125
GTIN	4062406151720
Razred artikla	51M

Opis**Izvedba:**

Posebni tip za **INOX**.

Nova, najmodernijom tehnologijom izrađena, **visokoučinkovita izvedba** koja osigurava veću produktivnost i visoku kvalitetu reza. **Povećana učinkovitost** zahvaljujući grubim stranicama bez abrazivnog materijala, dugo vrijeme trajanja, **poboljšana svojstva vođenja**.

Ekstra tanka ploča omogućuje **brzo** rezanje **bez velikog napora uz veliku uštedu vremena**.

Čiste rezne površine, neznatno stvaranje srha.

Brža zamjena ploče bez alata sa sustavom X-LOCK.

Specifikacija:

A60R-BF.

Napomena:

Rezne ploče X-LOCK kompatibilne su s prethodnim serijama i mogu se upotrebljavati i na konvencionalnim kutnim brusilicama.

Tehnički opis

Ø ploče	125 mm
---------	--------

Širina vodilice	1 mm
Opis oblika	ravno
Ø bušenja	22,23 mm
Specifikacija	A60R-BF
Serija	Sustav X-LOCK
za debljinu materijala	3 - 5 mm
Kratka oznaka brusnog sredstva	A
Udio željeza, sumpora i klora	< 0,1 %
preporučeni kut podešavanja	90 stupanj
optimalno za materijal	Čelik
Pogonski stroj	Kutna brusilica
maksimalna brzina obujma	80 m/s
Vrsta proizvoda	Rezna ploča

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij Mg	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 55 HRC	prikladno		
Čelik < 60 HRC	prikladno		
Čelik < 67 HRC	prikladno		
INOX	prikladno		
Ti	prikladno		
GG(G)	prikladno samo u posebnim uvjetima		
CuZn	prikladno samo u posebnim uvjetima		

Plastika, GFK	prikladno samo u posebnim uvjetima
Uni	prikladno samo u posebnim uvjetima
suho	prikladno