



Aku ekscentrična brusilica s baterijom, tip: M18BOS125



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	077319 M18BOS125
GTIN	4058546221744
Razred artikla	03L

Opis

Izvedba:

M18 aku ekscentrična brusilica šeststupanjsko prednamještanje brzine za učinak uklanjanja prikladnog materijala. Spremnik za prašinu s integriranim filterom. 100% sustavno kompatibilan s Milwaukee® M18™ proizvodnim programom. Brusni tanjur s 8 rupa za učinkoviti odsis.

Dio isporuke:

Uklj. 2x litij-ionska akumulatora 5,0Ah, vrećicu za prašinu, adapter za usisavanje, adapter za proširenje, 2x brusni papir.

Napomena:

Odgovarajući brusni disk, 8 puta bušeni, proizvod br. 567745 i ABRANET proizvod br. 567802.

Tehnički opis

Broj vibracija	14000 - 24000 min ⁻¹
Hod vibracijskog kruga	2,4 mm
Oznaka proizvođača	M18BOS125-502B
Ø brusnog diska	125 mm
Težina	1,6 kg
odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon	Milwaukee tip B 18 V

Napon baterije	18 V
Opskrba energijom	Akumulatorski pogon
Broj sadržanih baterija	2
Kapacitet baterije	5 Ah
Vrsta baterije	Litij-ionska
Pakiranje	Transportni kovčeg
Vrsta proizvoda	Ekscentrična brusilica

Pribor

Li-Ion System M18B4 Vrsta baterije MB18	073827 MB18
Litij-ionski akumulatorHigh Output™ Vrsta baterije MHB8	073810 MHB8
Litij-ionski akumulatorHigh Output™ Vrsta baterije MHB55	073809 MHB55
Garnitura akumulatorskih punjača tip M18NRG5	073839 M18NRG5
Litij-ionski akumulatorHigh Output™ Vrsta baterije MHB3	073808 MHB3
Li-Ionski sustav M18B4 Vrsta baterije MB18	073816 MB18
Garnitura akumulatoraHigh Output™ Tip baterije M18HNRG3	073826 M18HNRG3
Garnitura akumulatoraHigh Output™ tip M18HNRG55	073830 M18HNRG55
Litij-ionski akumulatorHigh Output™ Vrsta baterije MHB12	073811 MHB12
Garnitura akumulatoraHigh Output™ tip M18HNRG12	073833 M18HNRG12
Garnitura akumulatoraHigh Output™ tip M18HNRG8	073831 M18HNRG8
Brusna ploča na čičak (A)Perforacija, osmostruka granulacija 120	567745 120
Brusna ploča na čičak (A)Perforacija, osmostruka granulacija 180	567745 180
Brusna ploča na čičak (A)Perforacija, osmostruka granulacija 240	567745 240
Brusna ploča na čičak (A)Perforacija, osmostruka granulacija 320	567745 320

Brusna ploča na čičak (A)Perforacija, osmostruka granulacija 40	567745 40
Brusna ploča na čičak (A)Perforacija, osmostruka granulacija 400	567745 400
Brusna ploča na čičak (A)Perforacija, osmostruka granulacija 60	567745 60
Brusna ploča na čičak (A)Perforacija, osmostruka granulacija 600	567745 600
Brusna ploča na čičak (A)Perforacija, osmostruka granulacija 80	567745 80
Brusna ploča na čičak (A)Perforacija, osmostruka granulacija 800	567745 800