

JEPSON POWER**Ručna cirkularna pila za metal, tip: 8230****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	078234 8230
GTIN	4260052466834
Razred artikla	07E

Opis**Izvedba:**

Snažna metalna kružna pila za sigurno i ravno piljenje kod cijevi i profila od čelika, neželjeznih metala, limova, metalnih ploča i sendvič panela **bez iskri**.

- **Nije potrebna uporaba rashladnog maziva.**
- **Nije potrebna naknadna obrada.**
- **Rez u sekundi.**

Metalna ručna kružna pila.

- **Precizno vođenje lista pile, neznatno stvaranje srha.**
- **Čvrsta ploča graničnika.**

Ručna cirkularna pila za metal.

- **Mobilni uređaj - čvrst i lagan - samo 7,1 kg.**
- **Idealan za piljenje lima, sendvič panela, nehrđajućeg čelika, metalnih ploča, cijevi i profila od čelika, obojenih materijala i kompozita, do debljine od 10 mm.**

Dio isporuke:

Uključujući 1 × list pile 48Z br. 078239 vel. 48 i transportni kovčeg.

Napomena:

Vodilica za 078234 isporučiva na upit:

vodilica od 1400 mm za vel. 8320

vodilica od 600-1200 mm za vel. 8230.

Metalna kružna pila DRY MITER Cutter 9410ND za filigrano piljenje mekanog i osjetljivog materijala, isporučiva na upit.

Tehnički opis

Ø lista pile	230 mm
maksimalna dubina reza 90 °	84 mm
maksimalna dubina reza 45 °	56 mm
maksimalan broj okretaja	2600 min ⁻¹
Mrežna frekvencija	50 Hz
Oznaka proizvođača	8230
Težina	7,1 kg
Prihvat snaga	1700 W
Mrežni napon	230 V
Opskrba energijom	Mrežni pogon
Pakiranje	Transportni kovčeg
Vrsta proizvoda	Pila

Pribor

Rezni list kružne pile od tvrdog metala Drytec® Ø 230×25,4 mm broj zubi 48	078239 48
Montažni stalak za art. 078231 tip 600526	078238 600526
Rezni list kružne pile od tvrdog metala Drytec® Ø 230×25,4 mm broj zubi 84	078239 84
Rezni list kružne pile od tvrdog metala Drytec® Ø 230×25,4 mm broj zubi 60	078239 60