

RENISHAW**Ticalo s kuglicom Keramika duljina 50 mm, Ø kugle D: 4mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	494234 4
GTIN	2050002041035
Razred artikla	49F

Opis**Izvedba:**

Produžeci ticala za alatne strojeve od keramike s navojnim prihvatom M4.

Napomena:

Ostali umetci ticala s drugim dimenzijama i izvedbama drške dostupni su na upit.

Tehnički opis

Ø drške S	3 mm
Težina	3,9 g
Duljina D (L)	50 mm
Materijal drške	Keramika
Ø kugle D	4 mm
učinkovita radna duljina	33,5 mm
Priključni navoj	M4
Materijal vrha	Rubin
Vrsta proizvoda	Senzor