



## Kutna brusilica GWX, tip: 9-115S



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	077050 9-115S
GTIN	3165140962537
Razred artikla	03C

### Opis

#### Izvedba:

- **Jednostavno i brzo:** Jednostavna izmjena pribora za kutne brusilice bez sitnih dijelova i dodatnih alata.
- **Nije više potreban dodatni ključ.**
- **Opsežno:** Veliki izbor kutnih brusilica i pribora s potpunom povratnom kompatibilnošću.
- **Maksimalna udobnost** zahvaljujući 100% brzom izmjeni pribora bez alata.
- **Pouzdanost:** Pribore vezane za smjer rotacije više nije moguće neispravno montirati zahvaljujući inovativnom sustavu X-LOCK. Maksimalna zaštita korisnika zahvaljujući zvučnom signalu u slučaju ispravne montaže.
- **Čisti rad bez ogrebotina!** Slabije izraženi i manji tragovi brušenja pri kutnim brusilicama sa sustavom X-LOCK.

Kutna brusilica 115 mm, 900 W motor s direktnim hlađenjem. **Sustav X-Lock.**

#### Dio isporuke:

Uključujući antivibracijsku dodatnu ručku, zaštitni poklopac, kovčeg.

### Tehnički opis

Raspon broja okretaja	2800 - 11000 min <sup>-1</sup>
Prihvat snaga	900 W
Blokada pokretanja	da
Posebnost	Varijabilni broj okretaja
Oznaka proizvođača	GWX 9-115 S

maksimalni Ø diska	115 mm
Težina	2,1 kg
Pakiranje	Sustav kovčega (L-Boxx)
Opskrba energijom	Mrežni pogon
Serijska	Sustav X-LOCK
Vrsta proizvoda	Kutna brusilica