



Kutna brusilica GWX, tip: 14-125



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	077050 14-125
GTIN	3165140962322
Razred artikla	03C

Opis

Izvedba:

- **Jednostavno i brzo:** Jednostavna izmjena pribora za kutne brusilice bez sitnih dijelova i dodatnih alata.
- **Nije više potreban dodatni ključ.**
- **Opsežno:** Veliki izbor kutnih brusilica i pribora s potpunom povratnom kompatibilnošću.
- **Maksimalna udobnost** zahvaljujući 100% brzom izmjeni pribora bez alata.
- **Pouzdanost:** Pribore vezane za smjer rotacije više nije moguće neispravno montirati zahvaljujući inovativnom sustavu X-LOCK. Maksimalna zaštita korisnika zahvaljujući zvučnom signalu u slučaju ispravne montaže.
- **Čisti rad bez ogrebotina!** Slabije izraženi i manji tragovi brušenja pri kutnim brusilicama sa sustavom X-LOCK.

Kutna brusilica 125 mm s motorom od 1.400 W. **Sustav X-Lock.**

Dio isporuke:

Uključuje dodatnu ručku, štitnik i karton.

Tehnički opis

Posebnost	Nježni zalet
Prihvat snaga	1400 W
maksimalni Ø diska	125 mm
Blokada pokretanja	da
Oznaka proizvođača	GWX 14-125

Težina	2,3 kg
Raspon broja okretaja	11000 min ⁻¹
Pakiranje	Karton
Opskrba energijom	Mrežni pogon
Serijska	Sustav X-LOCK
Vrsta proizvoda	Kutna brusilica