



Bušilica za jezgru, tip: MAB455



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	076535 MAB455
GTIN	4250187506369
Razred artikla	07E

Opis

Izvedba:

- Integrirani sustav unutarnjeg podmazivanja, magnetski indikator za kontrolu magnetske sile držanja.
- Integrirani spremnik ulja za rezanje, kompletna vodilica kabela u kućištu.
- Uljna posuda prijenosnika.

Robusna magnetna bušilica za krunska svrdla za sve vrste materijala. S prihvatom alata MK2, bušićim sustavom za brzu izmjenu bez upotrebe alata. Uključujući krunsko svrdlo Ø 14/18/22 mm, dubina rezanja 30 mm.

Dio isporuke:

Uključujući kutiju, steznu glavu za krunska svrdla, klin za izbacivanje krunskog svrdla, sigurnosni lanac, magnetsku kuku za uklanjanje odvojenih čestica, sustav podmazivanja i alat za rukovanje.

Napomena:

- Svrdla za jezgru možete pronaći pod br. 118780 do 118825.
- Bušilice za jezgrena svrdla s automatskim posmakom, vakuumskom zateznom pločom i uređajima za zatezanje cijevi na upit.
- Pneumatske bušilice za jezgrena svrdla sa standardom ATEX na upit.

Tehnički opis

širina	175 mm
Radni hod	160 mm
Dimenzije prihvata za alat	19 mm Weldon
maksimalni Ø spiralne rupe u čeliku	18 mm
maksimalni Ø osnovne rupe u čeliku	40 mm
Raspon broja okretaja 2. brzina	450 min ⁻¹
Prihvat snaga	1150 W
Težina	13 kg
Širina magnetskog postolja	168 mm
Visina	440 mm
Raspon broja okretaja 1. brzina	250 min ⁻¹
Duljina magnetskog postolja	84 mm
Duljina	295 mm
Oznaka proizvođača	MAB455
Prihvat za alat oblik	MK2
Opskrba energijom	Mrežni pogon
Pakiranje	Transportni kovčeg
Vrsta proizvoda	Bušilica za jezgru

Pribor

Krunsko svrdlo HMdubina rezanja 35 mm Ø DC 17 mm	118780 17
Krunsko svrdlo HMdubina rezanja 35 mm Ø DC 21 mm	118780 21
Krunsko svrdlo HMdubina rezanja 35 mm Ø DC 16 mm	118780 16
Krunsko svrdlo HMdubina rezanja 35 mm Ø DC 25 mm	118780 25
Krunsko svrdlo HMdubina rezanja 35 mm Ø DC 15 mm	118780 15
Krunsko svrdlo HMdubina rezanja 35 mm Ø DC 19 mm	118780 19
Krunsko svrdlo HMdubina rezanja 35 mm Ø DC 20 mm	118780 20

Garnitura krunskih svrdla HSS	118825
Krunsko svrdlo HMdubina rezanja 35 mm Ø DC 26 mm	118780 26
Krunsko svrdlo HMdubina rezanja 35 mm Ø DC 23 mm	118780 23
Krunsko svrdlo HMdubina rezanja 35 mm Ø DC 22 mm	118780 22
Krunsko svrdlo HMdubina rezanja 35 mm Ø DC 24 mm	118780 24
Krunsko svrdlo HMdubina rezanja 35 mm Ø DC 14 mm	118780 14
Krunsko svrdlo HMdubina rezanja 35 mm Ø DC 18 mm	118780 18