



Bušilica za jezgru, tip: MABASIC200



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	076535 MABASIC200
GTIN	4250187506604
Razred artikla	07E

Opis

Izvedba:

- Integrirani sustav unutarnjeg podmazivanja, magnetski indikator za kontrolu magnetske sile držanja.
- Integrirani spremnik ulja za rezanje, kompletna vodilica kabela u kućištu.
- Uljna posuda prijenosnika.

Magnetna bušilica s jednom brzinom za svrdla Ø do 32 mm. S prihvatom Weldon od 19 mm (3/4 cola).

Dio isporuke:

Obuhvaća kutiju, steznu glavu za jezgrena svrdla, klin za izbacivanje jezgrenih svrdla, sigurnosni lanac, sustav podmazivanja i alat za rukovanje.

Napomena:

- Svrdla za jezgru možete pronaći pod br. 118780 do 118825.
- Bušilice za jezgrena svrdla s automatskim posmakom, vakuumskom zateznom pločom i uređajima za zatezanje cijevi na upit.
- Pneumatske bušilice za jezgrena svrdla sa standardom ATEX na upit.

Tehnički opis

Težina	12 kg
Prihvat snaga	900 W
Širina magnetskog postolja	168 mm
maksimalni Ø spiralne rupe u čeliku	13 mm
Duljina	260 mm
maksimalan broj okretaja 1. brzina	450 min ⁻¹
Visina	360 mm
Radni hod	160 mm
Oznaka proizvođača	MABASIC200
maksimalni Ø osnovne rupe u čeliku	32 mm
širina	160 mm
Duljina magnetskog postolja	84 mm
Dimenzije prihvata za alat	19 mm Weldon
Opskrba energijom	Mrežni pogon
Pakiranje	Transportni kovčeg
Vrsta proizvoda	Bušilica za jezgru

Pribor

Krunsko svrdlo HMdubina rezanja 35 mm Ø DC 15 mm	118780 15
Krunsko svrdlo HMdubina rezanja 35 mm Ø DC 22 mm	118780 22
Krunsko svrdlo HMdubina rezanja 35 mm Ø DC 16 mm	118780 16
Krunsko svrdlo HMdubina rezanja 35 mm Ø DC 20 mm	118780 20
Krunsko svrdlo HMdubina rezanja 35 mm Ø DC 17 mm	118780 17
Krunsko svrdlo HMdubina rezanja 35 mm Ø DC 18 mm	118780 18
Krunsko svrdlo HMdubina rezanja 35 mm Ø DC 26 mm	118780 26
Krunsko svrdlo HMdubina rezanja 35 mm Ø DC 21 mm	118780 21
Garnitura krunskih svrdla HSS	118825
Krunsko svrdlo HMdubina rezanja 35 mm Ø DC 25 mm	118780 25

Krunsko svrdlo HMdubina rezanja 35 mm Ø DC 14 mm	118780 14
Krunsko svrdlo HMdubina rezanja 35 mm Ø DC 24 mm	118780 24
Krunsko svrdlo HMdubina rezanja 35 mm Ø DC 23 mm	118780 23
Krunsko svrdlo HMdubina rezanja 35 mm Ø DC 19 mm	118780 19