

Garant GRIDLINE

TFT-korpus monitora, tip: 2**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	948401 2
GTIN	4062406151973
Razred artikla	9GS

Opis**Izvedba:**

TFT-korpus monitora za ravne zaslone, mogućnost zaključavanja, s fiksnom policom. Samodržeća kontinuirano podesiva vrata s polikarbonatnim staklom.

Funkcija:

IP41: Postoji zaštita od okomito padajuće vode i od prodiranja stranih tijela s $\varnothing > 1$ mm, no alate i žice treba držati podalje.

Lakiranje:

Korpus svjetlosive boje, RAL 7035, vrata antracit boje RAL 7016, **praškasto lakirano.**

Tehnički opis

širina	1250 mm
Kučište monitora, korisna dubina prema dolje	230 mm
Kučište monitora, korisna dubina gore	150 mm
Visina	600 mm
Dubina gore	200 mm
Težina	36 kg
Dubina dolje	275 mm
Kučište monitora, korisna širina	1190 mm

Kućište monitora, korisna visina	460 mm
IP-klasa zaštite	IP 41
Debljina materijala	0,9 mm
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta proizvoda	Kućište monitora

Pribor

Pomična ručka za GridLine tip GP11	914226 GP11
Pomična ručka za garderobne ormare bez brave	914221