



## Stereo mikroskop, tip: EZ4W16



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	491750 EZ4W16
GTIN	7630003590678
Razred artikla	49B

### Opis

#### Izvedba:

StereoZoom mikroskop za oštre, izrazito osvijetljene slike visoke rezolucije. Veličine gumba za namještanje prilagođene obliku ruke te njihova podesiva primjena omogućavaju stalnu upotrebu bez umora. Razmak očiju može se individualno podešavati.

Folijska tipkovnica, može se birati 3 metode osvjjetljenja s 5 svijetlećih dioda.

- **Integrirana CMOS HD kamera d 5 megapiksela.**
- **Bežični prijenos podataka putem WLAN-a koristeći besplatnu Leica AirLab aplikaciju (preduvjeti sustava: Android od 4.1, iOS od 7.0). Pomoću Leica AirLab aplikacije kamera se može podesiti, mogu se snimiti fotografije i mjerenja, moguće je ostaviti komentare, a moguće je i slanje e-maila. Fotografije se mogu pohraniti u mapi za fotografije i učitati u socijalne medije.**
- **Istovremeni pristup kameri za više korisnika.**
- **Dodatni HDMI, USB 2.0 i Ethernet izlaz.**
- **Integrirani utor za SD kartice.**

Leica EZ4W s otvorenim okularom i izmjenjivim okularima. S pomoću okulara 16x/15B moguće je dokumentiranje slika uz uvećanje do 56 puta.

#### Dio isporuke:

2x okular 16x/15B.

#### Dodatni pribor:

Okular 10×/20B.

## Tehnički opis

Osvjetljenje	odabir između 3 metode: maks. osvjetljenje s 5 svijetlećih dioda, koso osvjetljenje s 3 svijetleće diode, ravni svjetlosni trak s 2 svijetleće diode
Radni razmak	100 mm
Sustav LED rasvjete	Ugrađen, svjetlost odozgo i prolazna svjetlost može se uključivati kombinirano
Osvjetljenje koje se može regulirati	da
Povećavanje (x-puta)	12 - 56
Kut gledanja	60 stupanj
Optički sustav	10° Greenough parfokal
Težina	6,3 kg
Zumiranje	4,4:1
Ø vidnog polja	4,3 - 18,8 mm
Opskrba energijom	Mrežni pogon
Vrsta proizvoda	Stereomikroskop