

KERN**Stereo mikroskop OZL, tip: OZL465****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	491737 OZL465
GTIN	4045761207516
Razred artikla	49M

Opis**Izvedba:**

Povoljan binokularni stereomikroskop za jednostavno promatranje mehaničkih komponenti, platina i površina. Optika Greenough za najbolju kvalitetu prikaza. Optimalna rasvjeta zahvaljujući LED osvjetljenju odozgo koje se može kontinuirano prigušivati i bočnom osvjetljenju. Razmak za oči od 55 – 75mm može se individualno podešavati. Okular pod kutom od 45°. Objektiv za uvećanje za kontinuirano povećavanje od 7 do 45 puta. Izjednačavanje dioptrije podesivo na objema stranama za oštru sliku koja ne umara.

Ravnomjerno osvjetljenje bez sjena zahvaljujući integriranom LED prstenastom osvjetljenju.

Dio isporuke:

Poklopac za zaštitu od prašine, okulari.

Tehnički opis

Zumiranje	0,7 – 4,5×
Ø vidnog polja	28,6 mm
Povećavanje (x-puta)	7 - 45
Radni razmak	105 mm

Okular	HWF 10x
Opskrba energijom	Mrežni pogon
Vrsta proizvoda	Stereomikroskop