

KERN**Stereo mikroskop OZL, tip: OZL463****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 491737 OZL463 |
| GTIN | 4045761175112 |
| Razred artikla | 49M |

Opis**Izvedba:**

Povoljan binokularni stereomikroskop za jednostavno promatranje mehaničkih komponenti, platina i površina. Optika Greenough za najbolju kvalitetu prikaza. Optimalna rasvjeta zahvaljujući LED osvjetljenju odozgo koje se može kontinuirano prigušivati i bočnom osvjetljenju. Razmak za oči od 55 – 75mm može se individualno podešavati. Okular pod kutom od 45°. Objektiv za uvećanje za kontinuirano povećavanje od 7 do 45 puta. Izjednačavanje dioprije podesivo na objema stranama za oštru sliku koja ne umara.

Dio isporuke:

Poklopac za zaštitu od prašine, okulari.

Tehnički opis

| | |
|----------------------|------------|
| Okular | HWF 10x |
| Zumiranje | 0,7 – 4,5x |
| Povećavanje (x-puta) | 7 - 45 |
| Radni razmak | 105 mm |
| Ø vidnog polja | 28,6 mm |

| | |
|-------------------|-----------------|
| Opskrba energijom | Mrežni pogon |
| Vrsta proizvoda | Stereomikroskop |