

Garant**Garnitura viljuškasto-okastih ključeva s račnom, broj alata: 7****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|----------|
| Broj narudžbe | 952315 7 |
| GTIN | |
| Razred artikla | 91A |

Opis**Izvedba:**

Uobičajena garnitura alata u dvobojnom PE-umetku od tvrde pjene. Pjena zatvorenih pora otporna je na ulje i ne apsorbira nikakvu tekućinu. **Gornji sloj je boje antracita, a kontrastna siva boja** koja se nalazi ispod ukazuje na nedostatak alata.

Dio isporuke:

Nastavak od tvrde pjene, prazan, br. 952001 vel. 952315: 1 kom.

Viličasti ključ / okasti ključ s račnom GARANT br. 614800 vel. 8; 9; 10; 11; 13; 14; 16: po 1 kom.

Tehnički opis

| | |
|------------|--|
| Širina u G | 6 |
| Broj alata | 7 |
| Dubina u G | 10 |
| širina | 150 mm |
| Dubina | 250 mm |
| Izvedba | s ključem za vijke (okasti i viljuškasti ključevi) |
| Težina | 0,616 kg |

| | |
|---|-----------------------|
| Karakteristike tvrde pjene LD45, debljina | 30 mm |
| Stupanj ispunjenosti ladice u G | 6×10 |
| Vrsta proizvoda | Umetak od tvrde pjene |

Pribor

| | |
|---|---------------|
| Viljuškasto-okasti ključ s račnom širina ključa 10 mm | 614800 10 |
| Umetak od tvrde pjene za garniture alata prikladno za asortiman od tvrde pjene 952315 | 952001 952315 |
| Viljuškasto-okasti ključ s račnom širina ključa 9 mm | 614800 9 |
| Viljuškasto-okasti ključ s račnom širina ključa 11 mm | 614800 11 |
| Viljuškasto-okasti ključ s račnom širina ključa 16 mm | 614800 16 |
| Viljuškasto-okasti ključ s račnom širina ključa 13 mm | 614800 13 |
| Viljuškasto-okasti ključ s račnom širina ključa 8 mm | 614800 8 |
| Viljuškasto-okasti ključ s račnom širina ključa 14 mm | 614800 14 |