



Stereo mikroskop STEMI 305, tip: 305RING



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	491835 305RING
GTIN	2050002039162
Razred artikla	49B

Opis

Izvedba:

Stereo mikroskop za trodimenzionalni, oštar, izrazito osvijetljen prikaz visoke rezolucije. Greenough dizajn za najbolju kvalitetu slike. **Integrirani, okomiti izvor LED svjetlosti.** Udaljenost od očiju i fokus moguće je individualno podešavati i popravljati. Nosiva ručka za mobilnu primjenu. Stativ hladnog svjetla, upravljanje svjetlom odozgo, plosnata baza za prohodno svjetlo (svjetlo polje / tamno polje), stup s pogonom i duljinom pomaka od 145 mm. Može se segmentirati dodatnim točkastim svjetlom K LED sa zumiranjem i svjetlosnim snopom podesivim po visini. S dodatnim prstenastim svjetlom K LED u segmentima, 48 LED dioda u dva reda.

Dodatni pribor:

Okulari br. 491832.

Tehnički opis

Radni razmak	110 mm
Povećavanje (x-puta)	8 - 40
Okular	PL 10x

Ø vidnog polja	29 mm
Zumiranje	5: 1
Opskrba energijom	Mrežni pogon
Vrsta proizvoda	Stereomikroskop

Pribor

Okulari za stereo mikroskope, par	491832
-----------------------------------	--------