


Garant GRIDLINE

Asortiman korita, 26×20G, visina fronte ladica / tip: 50/2**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	950360 50/2
GTIN	4062406152833
Razred artikla	9GB

Opis**Izvedba:**

Plastična korita i pregradne stijenke. Unutarnja strana korita s prorezom radi podjele pregradnim stijenkama.

Pregradni materijal ispunjava kompletnu ladicu 26×20G.

Odgovara:

Ladice 26×20G.

Sadržaj:

Korita 1K br. 951415: 8 × vel. 6×6/3; 4 × vel. 6×8/3; 2 × vel. 2×6/1; 1 × vel. 2×8/1

Utične pregradne pločice za korita (10 komada) br. 951275: 4 × vel. B

Tehnički opis

prikladno za ladice korisne širine u G	26
prikladno za korisna širina ladica	650 mm
Visina kalupa	25 mm
prikladno za prednja visina ladica	100 mm
prikladno za prednja visina ladica	75 mm
prikladno za prednja visina ladica	50 mm
prikladno za prednja visina ladica	150 mm
prikladno za prednja visina ladica	125 mm
prikladno za prednja visina ladica	250 mm

prikladno za prednja visina ladica	200 mm
prikladno za prednja visina ladica	300 mm
Materijal	plastika
prikladno za korisna dubina ladica	500 mm
prikladno za ladice korisne dubine u G	20
Korisna površina ladice u G	26×20
prikladno za visine fronta ladica	≥ 50 mm
Dubina	500 mm
Visina	25 mm
Dubina u G	20
širina	650 mm
Širina u G	26
Težina	1,365 kg
Atribut imena proizvoda	26×20G
Vrsta proizvoda	Korito za ladicu

Pribor

Korita visine 25 mm1K širina×dubina u G / tip 6X6/3	951415 6X6/3
Korita pregradnih stjenkiset 10-dijelni tip B	951275 B
Korita visine 25 mm1K širina×dubina u G / tip 2X6/1	951415 2X6/1
Korita visine 25 mm1K širina×dubina u G / tip 2X8/1	951415 2X8/1
Korita visine 25 mm1K širina×dubina u G / tip 6X8/3	951415 6X8/3