




## Garnitura dvostranih viljuškastih ključeva, broj alata: 12



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	952535 12
GTIN	4062406152642
Razred artikla	91A

### Opis

#### Izvedba:

Uobičajena garnitura alata u dvobojnom PE-umetku od tvrde pjene. Pjena zatvorenih pora otporna je na ulje i ne apsorbira nikakvu tekućinu. **Gornji sloj je boje antracita, a kontrastna siva boja** koja se nalazi ispod ukazuje na nedostatak alata.

#### Dio isporuke:

Nastavak od tvrde pjene, prazan, br. 952001 vel. 952535: 1 kom.

HOLEX garnitura dvostranih viljuškastih ključeva br. 610960 vel. 12 (6×7; 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 16×17; 18×19; 20×22; 21×23; 24×26; 27×32; 30×34): 1 kom.

### Tehnički opis

Dubina u G	24
Širina u G	10
širina	250 mm
Dubina	600 mm
Broj alata	12
Izvedba	s ključem za vijke (okasti i viljuškasti ključevi)
Težina	2,808 kg
Karakteristike tvrde pjene LD45, debljina	30 mm

Stupanj ispunjenosti ladice u G	10x24
Vrsta proizvoda	Umetak od tvrde pjene

## Pribor

Dvostrani viljuškasti ključ širina otvora ključa 12X13 mm	610950 12X13
Umetak od tvrde pjene za garniture alata prikladno za asortiman od tvrde pjene 952535	952001 952535
Dvostrani viljuškasti ključ širina otvora ključa 24X26 mm	610950 24X26
Dvostrani viljuškasti ključ širina otvora ključa 20X22 mm	610950 20X22
Dvostrani viljuškasti ključ širina otvora ključa 14X15 mm	610950 14X15
Dvostrani viljuškasti ključ širina otvora ključa 18X19 mm	610950 18X19
Dvostrani viljuškasti ključ širina otvora ključa 8X9 mm	610950 8X9
Dvostrani viljuškasti ključ širina otvora ključa 30X34 mm	610950 30X34
Dvostrani viljuškasti ključ širina otvora ključa 21X23 mm	610950 21X23
Dvostrani viljuškasti ključ širina otvora ključa 10X11 mm	610950 10X11
Dvostrani viljuškasti ključ širina otvora ključa 27X32 mm	610950 27X32
Dvostrani viljuškasti ključ širina otvora ključa 16X17 mm	610950 16X17
Dvostrani viljuškasti ključ širina otvora ključa 6X7 mm	610950 6X7
Garnitura dvostranih viljuškastih ključeva broj ključeva 12	610960 12