


Garant GRIDLINE

Asortiman pregradnih letvica s prorezima / pregrada, 20×24G, visina fronte ladica / tip: 125/3**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	950470 125/3
GTIN	4062406153243
Razred artikla	9GB

Opis**Izvedba:**

Rubne letvice, pregradne letvice s prorezima i pregrade od plastike. Pregradne letvice s prorezima umeću se u utore u ladici. Pregrade se pričvršćuju na pregradne letvice s prorezima. Pregradni materijal ispunjava kompletnu ladicu 20×24G.

Odgovara:

Ladice 20×24G.

Sadržaj:

Komplet rubnih letvica, br. 951580: 1 × vel. 125
Pregradne letvice s prorezima br. 951530: 2 × vel. 125
Utična pregrada 5G br. 951751: 2 × vel. 125
Utična pregrada 10G br. 951801: 2 × vel. 125

Tehnički opis

prikladno za korisna dubina ladica	600 mm
prednja za prednju visini ladice	125 mm
prikladno za ladice korisne dubine u G	24
prikladno za ladice korisne širine u G	20
prikladno za korisna širina ladica	500 mm
Visina	100 mm
Korisna površina ladice u G	20×24

Težina	1,208 kg
Atribut imena proizvoda	20x24G
Vrsta proizvoda	Pregrada za ladicu

Pribor

2-dijelni set rubnih letvica s prorezimadubina 24G prikladno za visinu fronte ladice 125 mm	951580 125
Ugradne pregradeširina 10G prikladno za visinu fronte ladice 125 mm	951801 125
Pregradne letvice s prorezimadubina 24G prikladno za visinu fronte ladice 125 mm	951530 125
Ugradne pregradeširina 5G prikladno za visinu fronte ladice 125 mm	951751 125