



## Ravna brusilica Akumulator, tip: GGS18V23



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	077263 GGS18V23
GTIN	3165140945721
Razred artikla	03C

### Opis

#### Izvedba:

**Aku ravna brusilica** s robusnim motorom bez četkica koji se može opteretiti.

- s dugim vratom i učinkovitošću kablenskog uređaja (odgovara 1000W).

**Electronic Motor Protection (EMP)** štiti motor od preopterećenja i osigurava dugi vijek trajanja.

- **Kompaktna izvedba i mala težina za udobno rukovanje.**

- **Electronic Cell Protection (ECP) tvrtke Bosch štiti akumulator od preopterećenja, pregrijavanja i dubinskog pražnjenja.**

#### Dio isporuke:

**Bez akumulatora, bez punjača.** Uključujući steznu čahuru 6mm, dva stezna ključa SW 13 i SW 19, L-BOXX.

### Tehnički opis

odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon	Bosch 18 V
Elektroničko namještanje broja okretaja	ne
maksimalni Ø steznih kliješta	8 mm
Napon baterije	18 V
maksimalne vibracije prema EN	3,5 m/s <sup>2</sup>
Težina	1,8 kg
Raspon broja okretaja	22000 min <sup>-1</sup>
Oznaka proizvođača	GG18 V-23 LC

Vrsta baterije	Litij-ionska baterija
Broj sadržanih baterija	0
Opskrba energijom	Akumulatorski pogon
Pakiranje	Sistemski kovčeg (L-Boxx)
Vrsta proizvoda	Ravni brusilica

## Pribor

Li-lonski akumulator tip akumulatora, napon akumulatora B18 V	073853 B18
Uređaj za punjenje akumul. jedinica tip GAL18160C	073866 GAL18160C
Početni set 18 V / 6,3 Ah click & goEneRacer oznaka proizvođača B1863	P07341 B1863
Li-lonski akumulator tip akumulatora, napon akumulatora B18 V	073851 B18
Li-lonski akumulator tip akumulatora, napon akumulatora B18 V	073854 B18
Uređaj za punjenje akumul. jedinica tip 1880CV	073866 1880CV