


Garant GRIDLINE

Asortiman pregradnih letvica s prorezima / pregrada, 26×24G, visina fronte ladica / tip: 125/3**Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 950520 125/3 |
| GTIN | 4062406153410 |
| Razred artikla | 9GB |

Opis**Izvedba:**

Rubne letvice, pregradne letvice s prorezima i pregrade od plastike. Pregradne letvice s prorezima umeću se u utore u ladici. Pregrade se pričvršćuju na pregradne letvice s prorezima. Pregradni materijal ispunjava kompletnu ladicu 26×24G.

Odgovara:

Ladice 26×24G.

Sadržaj:

Komplet rubnih letvica, br. 951580: 1 × vel. 125
Pregradne letvice s prorezima br. 951530: 3 × vel. 125
Utična pregrada 6G br. 951761: 11 × vel. 125
Utična pregrada 8G br. 951781: 3 × vel. 125

Tehnički opis

| | |
|----------------------------------------|--------|
| prikladno za korisna širina ladica | 650 mm |
| prednja za prednju visini ladice | 125 mm |
| Korisna površina ladice u G | 26×24 |
| Visina | 100 mm |
| prikladno za korisna dubina ladica | 600 mm |
| prikladno za ladice korisne širine u G | 26 |
| prikladno za ladice korisne dubine u G | 24 |

| | |
|-------------------------|--------------------|
| Težina | 1,926 kg |
| Atribut imena proizvoda | 26x24G |
| Vrsta proizvoda | Pregrada za ladicu |

Pribor

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Ugradne pregradeširina 8G prikladno za visinu fronte ladice 125 mm | 951781 125 |
| Pregradne letvice s prorezimadubina 24G prikladno za visinu fronte ladice 125 mm | 951530 125 |
| 2-dijelni set rubnih letvica s prorezimadubina 24G prikladno za visinu fronte ladice 125 mm | 951580 125 |
| Ugradne pregradeširina 6G prikladno za visinu fronte ladice 125 mm | 951761 125 |