


Garant GRIDLINE

**Asortiman pregradnih letvica s prorezima / pregrada, 36×24G, visina fronte ladica / tip: 125/3****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	950570 125/3
GTIN	4062406153656
Razred artikla	9GB

**Opis****Izvedba:**

Rubne letvice, pregradne letvice s prorezima i pregrade od plastike. Pregradne letvice s prorezima umeću se u utore u ladici. Pregrade se pričvršćuju na pregradne letvice s prorezima. Pregradni materijal ispunjava kompletnu ladicu 36×24G.

**Odgovara:**

Ladice 36×24G.

**Sadržaj:**

Komplet rubnih letvica, br. 951580: 1 × vel. 125  
Pregradne letvice s prorezima br. 951530: 4 × vel. 125  
Utična pregrada 4G br. 951741: 2 × vel. 125  
Utična pregrada 8G br. 951781: 6 × vel. 125

**Tehnički opis**

Visina	100 mm
prikladno za korisna širina ladica	900 mm
prikladno za ladice korisne širine u G	36
prikladno za ladice korisne dubine u G	24
prikladno za korisna dubina ladica	600 mm
Korisna površina ladice u G	36×24
prednja za prednju visini ladice	125 mm

Težina	2,022 kg
Atribut imena proizvoda	36x24G
Vrsta proizvoda	Pregrada za ladicu

## Pribor

2-dijelni set rubnih letvica s prorezimadubina 24G prikladno za visinu fronte ladice 125 mm	951580 125
Ugradne pregradeširina 8G prikladno za visinu fronte ladice 125 mm	951781 125
Pregradne letvice s prorezimadubina 24G prikladno za visinu fronte ladice 125 mm	951530 125
Ugradne pregradeširina 4G prikladno za visinu fronte ladice 125 mm	951741 125