


Garant GRIDLINE

Asortiman pregradnih letvica s prorezima / pregrada, 56×24G, visina fronte ladica / tip: 125/3**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	950670 125/3
GTIN	4062406153878
Razred artikla	9GB

Opis**Izvedba:**

Rubne letvice, pregradne letvice s prorezima i pregrade od plastike. Pregradne letvice s prorezima umeću se u utore u ladici. Pregrade se pričvršćuju na pregradne letvice s prorezima. Pregradni materijal ispunjava kompletnu ladicu 56×24G.

Odgovara:

Ladice 56×24G.

Sadržaj:

Komplet rubnih letvica, br. 951580: 1 × vel. 125
Pregradne letvice s prorezima br. 951530: 4 × vel. 125
Utična pregrada 10G br. 951801: 6 × vel. 125
Utična pregrada 12G br. 951821: 3 × vel. 125

Tehnički opis

Visina	100 mm
prikladno za korisna dubina ladica	600 mm
prikladno za ladice korisne širine u G	56
prednja za prednju visini ladice	125 mm
prikladno za ladice korisne dubine u G	24
Korisna površina ladice u G	56×24
prikladno za korisna širina ladica	1400 mm

Težina	2,36 kg
Atribut imena proizvoda	56x24G
Vrsta proizvoda	Pregrada za ladice

Pribor

Ugradne pregradeširina 12G prikladno za visinu fronte ladice 125 mm	951821 125
Pregradne letvice s prorezimadubina 24G prikladno za visinu fronte ladice 125 mm	951530 125
2-dijelni set rubnih letvica s prorezimadubina 24G prikladno za visinu fronte ladice 125 mm	951580 125
Ugradne pregradeširina 10G prikladno za visinu fronte ladice 125 mm	951801 125