

HOLEX**Tročeljusna stezna glava od lijeva cilindrični prihvat, DIN 702-4, Vanjski Ø A: 160mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	312906 160
GTIN	4062406154523
Razred artikla	32W

Opis**Izvedba:**

- Stezna glava na ručni pogon sa ozubljenim prstenom, za središnje stezanje.
- Tijelo od lijevanog željeza ili čelika.
- Ozubljeni prsten kovan, balansiran i kaljen.
- Zubi prstena i čeljusti su brušeni.
- Visoka koncentričnost , točnije nego prema DIN 6386.

Upotreba:

Za vretena strojeva s cilindričnim prihvatom. Punjenje se učvršćuje pomoću vijaka na poledini. Sirovu prirubnicu valja najprije prilagoditi stroju, a zatim steznoj glavi.

Standard:**DIN 702-4.****Dio isporuke:**

Uključuje: 1 garnitura = 3 kaljene čeljusti, izvana stupnjevane.

1 garnitura = 3 kaljene čeljusti, iznutra stupnjevane.

1 stezni ključ i odgovarajući pričvrtni vijci ili svornjaci, ovisno o steznoj glavi.

Dodatni pribor:

Zamjenske i dodatne čeljusti br. 312971 – 312986.

Tehnički opis

Ø za centriranje B	125 mm
visina s čeljustima H ₂	96,5 mm
Prolaz E	42 mm
Težina	10 kg
Vanjski Ø A	160 mm
Visine bez čeljusti H ₁	64,5 mm
maksimalan broj okretaja	3600 min ⁻¹
Dubina centriranja C	4 mm
Standard	DIN 702-4
Materijal	Lijevano željezo
Šifra boje za pribor	HOLEX stezna glava sa zupčastim prstenom i čeljusti
Vrsta proizvoda	Stezna glava sa zupčastim prstenom

Pribor

Garnitura mekih čeljusti, 3-dijelna za tip glave 160	312971 160
Garnitura kaljenih unutarnjih čeljusti, 3-dijelna za tip glave 160	312986 160
Garnitura osnovnih čeljusti, 3-dijelna, kaljene za tip glave 160	312976 160
Garnitura mekih nasadnih čeljusti, 3-dijelna za tip glave 160	312981 160
Graničnik za obratke visina h 15 mm	313033 15
Graničnik za obratke, osnovni modul visina h 15 mm	313036 15