

HOLEX**Tročeljusna stezna glava od lijeva cilindrični prihvat, DIN 702-4, Vanjski Ø A: 100mm****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 312906 100 |
| GTIN | 4062406153892 |
| Razred artikla | 32W |

Opis**Izvedba:**

- Stezna glava na ručni pogon sa ozubljenim prstenom, za središnje stezanje.
- Tijelo od lijevanog željeza ili čelika.
- Ozubljeni prsten kovan, balansirani i kaljeni.
- Zubi prstena i čeljusti su brušeni.
- Visoka koncentričnost, točnije nego prema DIN 6386.

Upotreba:

Za vretena strojeva s cilindričnim prihvatom. Punjenje se učvršćuje pomoću vijaka na poledini. Sirovu prirubnicu valja najprije prilagoditi stroju, a zatim steznoj glavi.

Standard:**DIN 702-4.****Dio isporuke:**

Uključuje: 1 garnitura = 3 kaljene čeljusti, izvana stupnjevane.

1 garnitura = 3 kaljene čeljusti, iznutra stupnjevane.

1 stezni ključ i odgovarajući pričvrtni vijci ili svornjaci, ovisno o steznoj glavi.

Dodatni pribor:

Zamjenske i dodatne čeljusti br. 312971 – 312986.

Tehnički opis

| | |
|------------------------------------|--|
| Težina | 2,8 kg |
| visina s čeljustima H ₂ | 67 mm |
| Vanjski Ø A | 100 mm |
| Dubina centriranja C | 3 mm |
| Prolaz E | 20 mm |
| Ø za centriranje B | 70 mm |
| maksimalan broj okretaja | 4500 min ⁻¹ |
| Visine bez čeljusti H ₁ | 50 mm |
| Standard | DIN 702-4 |
| Materijal | Lijevano željezo |
| Šifra boje za pribor | HOLEX stezna glava sa zupčastim prstenom i čeljusti |
| Vrsta proizvoda | Stezna glava sa zupčastim prstenom |

Pribor

| | |
|--|------------|
| Garnitura kaljenih unutarnjih čeljusti, 3-dijelna za tip glave 100 | 312986 100 |
| Garnitura mekih čeljusti, 3-dijelna za tip glave 100 | 312971 100 |
| Graničnik za obratke, osnovni modul visina h 15 mm | 313036 15 |
| Graničnik za obratke visina h 15 mm | 313033 15 |