

**HOLEX****Tročeljusna stezna glava od lijeva cilindrični prihvat, DIN 702-4, Vanjski Ø A: 200mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	312906 200
GTIN	4062406154530
Razred artikla	32W

**Opis****Izvedba:**

- Stezna glava na ručni pogon sa ozubljenim prstenom, za središnje stezanje.
- Tijelo od lijevanog željeza ili čelika.
- Ozubljeni prsten kovan, balansiran i kaljen.
- Zubi prstena i čeljusti su brušeni.
- Visoka koncentričnost , točnije nego prema DIN 6386.

**Upotreba:**

Za vretena strojeva s cilindričnim prihvatom. Punjenje se učvršćuje pomoću vijaka na poledini. Sirovu prirubnicu valja najprije prilagoditi stroju, a zatim steznoj glavi.

**Standard:****DIN 702-4.****Dio isporuke:**

Uključuje: 1 garnitura = 3 kaljene čeljusti, izvana stupnjevane.

1 garnitura = 3 kaljene čeljusti, iznutra stupnjevane.

1 stezni ključ i odgovarajući pričvrtni vijci ili svornjaci, ovisno o steznoj glavi.

**Dodatni pribor:**

**Zamjenske i dodatne čeljusti** br. 312971 – 312986.

## Tehnički opis

Prolaz E	55 mm
Težina	17,5 kg
maksimalan broj okretaja	3000 min <sup>-1</sup>
Ø za centriranje B	160 mm
Vanjski Ø A	200 mm
Dubina centriranja C	4 mm
visina s čeljustima H <sub>2</sub>	104 mm
Visine bez čeljusti H <sub>1</sub>	75 mm
Standard	DIN 702-4
Materijal	Lijevano željezo
Šifra boje za pribor	HOLEX stezna glava sa zupčastim prstenom i čeljusti
Vrsta proizvoda	Stezna glava sa zupčastim prstenom

## Pribor

Garnitura osnovnih čeljusti, 3-dijelna, kaljene za tip glave 200	312976 200
Garnitura mekih nasadnih čeljusti, 3-dijelna za tip glave 200	312981 200
Graničnik za obratke visina h 15 mm	313033 15
Graničnik za obratke, osnovni modul visina h 15 mm	313036 15
Garnitura kaljenih unutarnjih čeljusti, 3-dijelna za tip glave 200	312986 200
Garnitura mekih čeljusti, 3-dijelna za tip glave 200	312970 200
Garnitura mekih čeljusti, 3-dijelna za tip glave 200	312971 200