

HOLEX**Čelična tročeljusna stezna glava cilindrični priхват, DIN 702-4, Vanjski Ø A: 80mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	312911 80
GTIN	4062406154561
Razred artikla	32W

Opis**Izvedba:**

- Stezna glava na ručni pogon sa ozubljenim prstenom, za središnje stezanje.
- Tijelo od lijevanog željeza ili čelika.
- Ozubljeni prsten kovan, balansiran i kaljen.
- Zubi prstena i čeljusti su brušeni.
- Visoka koncentričnost, točnije nego prema DIN 6386.

Upotreba:

Za vretena strojeva s cilindričnim prihvatom. Punjenje se učvršćuje pomoću vijaka na poledini. Sirovu prirubnicu valja najprije prilagoditi stroju, a zatim steznoj glavi.

Standard:**DIN 702-4.****Dio isporuke:**

Uključuje: 1 garnitura = 3 kaljene čeljusti, izvana stupnjevane.

1 garnitura = 3 kaljene čeljusti, iznutra stupnjevane.

1 stezni ključ i odgovarajući pričvrtni vijci ili svornjaci, ovisno o steznoj glavi.

Dodatni pribor:

Zamjenske i dodatne čeljusti br. 312971 – 312986.

Tehnički opis

Vanjski Ø A	80 mm
Težina	1,5 kg
Visine bez čeljusti H ₁	44 mm
maksimalan broj okretaja	7000 min ⁻¹
Dubina centriranja C	3 mm
Ø za centriranje B	56 mm
Prolaz E	16 mm
visina s čeljustima H ₂	57 mm
Standard	DIN 702-4
Materijal	Čelik
Šifra boje za pribor	HOLEX stezna glava sa zupčastim prstenom i čeljusti
Vrsta proizvoda	Stezna glava sa zupčastim prstenom

Pribor

Garnitura mekih čeljusti, 3-dijelna za tip glave 80	312971 80
Graničnik za obratke visina h 15 mm	313033 15
Garnitura kaljenih unutarnjih čeljusti, 3-dijelna za tip glave 80	312986 80
Graničnik za obratke, osnovni modul visina h 15 mm	313036 15