



Čelična tročeljusna stezna glava cilindrični priхват, DIN 702-4, Vanjski Ø A: 200mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	312911 200
GTIN	4062406154615
Razred artikla	32W

Opis

Izvedba:

- Stezna glava na ručni pogon sa ozubljenim prstenom, za središnje stezanje.
- Tijelo od lijevanog željeza ili čelika.
- Ozubljeni prsten kovan, balansirani i kaljeni.
- Zubi prstena i čeljusti su brušeni.
- Visoka koncentričnost, točnije nego prema DIN 6386.

Upotreba:

Za vretena strojeva s cilindričnim prihvatom. Punjenje se učvršćuje pomoću vijaka na poledini. Sirovu prirubnicu valja najprije prilagoditi stroju, a zatim steznoj glavi.

Standard:

DIN 702-4.

Dio isporuke:

Uključuje: 1 garnitura = 3 kaljene čeljusti, izvana stupnjevane.

1 garnitura = 3 kaljene čeljusti, iznutra stupnjevane.

1 stezni ključ i odgovarajući pričvrtni vijci ili svornjaci, ovisno o steznoj glavi.

Dodatni pribor:

Zamjenske i dodatne čeljusti br. 312971 – 312986.

Tehnički opis

maksimalan broj okretaja	4000 min ⁻¹
visina s čeljustima H ₂	107 mm
Prolaz E	55 mm
Vanjski Ø A	200 mm
Težina	17,5 kg
Ø za centriranje B	160 mm
Dubina centriranja C	4 mm
Visine bez čeljusti H ₁	78 mm
Standard	DIN 702-4
Materijal	Čelik
Šifra boje za pribor	HOLEX stezna glava sa zupčastim prstenom i čeljusti
Vrsta proizvoda	Stezna glava sa zupčastim prstenom

Pribor

Garnitura mekanih nasadnih čeljusti, 3-dijelna za tip glave 200	312981 200
Gраничник за obratke visina h 15 mm	313033 15
Garnitura mekanih čeljusti, 3-dijelna za tip glave 200	312970 200
Garnitura osnovnih čeljusti, 3-dijelna, kaljene za tip glave 200	312976 200
Garnitura kaljenih unutarnjih čeljusti, 3-dijelna za tip glave 200	312986 200
Garnitura mekanih čeljusti, 3-dijelna za tip glave 200	312971 200
Gраничник за obratke, osnovni modul visina h 15 mm	313036 15