

HOLEX**Čelična tročeljusna stezna glava cilindrični priхват, DIN 702-4, Vanjski Ø A:
125mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	312911 125
GTIN	4062406154585
Razred artikla	32W

Opis**Izvedba:**

- Stezna glava na ručni pogon sa ozubljenim prstenom, za središnje stezanje.
- Tijelo od lijevanog željeza ili čelika.
- Ozubljeni prsten kovan, balansirani i kaljeni.
- Zubi prstena i čeljusti su brušeni.
- Visoka koncentričnost, točnije nego prema DIN 6386.

Upotreba:

Za vretena strojeva s cilindričnim prihvatom. Punjenje se učvršćuje pomoću vijaka na poledini. Sirovu prirubnicu valja najprije prilagoditi stroju, a zatim steznoj glavi.

Standard:**DIN 702-4.****Dio isporuke:**

Uključuje: 1 garnitura = 3 kaljene čeljusti, izvana stupnjevane.

1 garnitura = 3 kaljene čeljusti, iznutra stupnjevane.

1 stezni ključ i odgovarajući pričvrtni vijci ili svornjaci, ovisno o steznoj glavi.

Dodatni pribor:

Zamjenske i dodatne čeljusti br. 312971 – 312986.

Tehnički opis

Vanjski Ø A	125 mm
visina s čeljustima H ₂	79,5 mm
Težina	5 kg
maksimalan broj okretaja	5500 min ⁻¹
Visine bez čeljusti H ₁	59,5 mm
Ø za centriranje B	95 mm
Prolaz E	35,5 mm
Dubina centriranja C	4 mm
Standard	DIN 702-4
Materijal	Čelik
Šifra boje za pribor	HOLEX stezna glava sa zupčastim prstenom i čeljusti
Vrsta proizvoda	Stezna glava sa zupčastim prstenom

Pribor

Garnitura kaljenih unutarnjih čeljusti, 3-dijelna za tip glave 125	312986 125
Graničnik za obratke, osnovni modul visina h 15 mm	313036 15
Graničnik za obratke visina h 15 mm	313033 15
Garnitura mekanih nasadnih čeljusti, 3-dijelna za tip glave 125	312980 125
Garnitura mekanih čeljusti, 3-dijelna za tip glave 125	312971 125
Garnitura osnovnih čeljusti, 3-dijelna, kaljene za tip glave 125	312976 125
Garnitura mekanih nasadnih čeljusti, 3-dijelna za tip glave 125	312981 125