

HOLEX**Tročeljusna stezna glava od lijeva cilindrični prihvat, DIN 702-4, Vanjski Ø A: 315mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	312906 315
GTIN	4062406154554
Razred artikla	32W

Opis**Izvedba:**

- Stezna glava na ručni pogon sa ozubljenim prstenom, za središnje stezanje.
- Tijelo od lijevanog željeza ili čelika.
- Ozubljeni prsten kovan, balansiran i kaljen.
- Zubi prstena i čeljusti su brušeni.
- Visoka koncentričnost , točnije nego prema DIN 6386.

Upotreba:

Za vretena strojeva s cilindričnim prihvatom. Punjenje se učvršćuje pomoću vijaka na poledini. Sirovu prirubnicu valja najprije prilagoditi stroju, a zatim steznoj glavi.

Standard:**DIN 702-4.****Dio isporuke:**

Uključuje: 1 garnitura = 3 kaljene čeljusti, izvana stupnjevane.

1 garnitura = 3 kaljene čeljusti, iznutra stupnjevane.

1 stezni ključ i odgovarajući pričvrtni vijci ili svornjaci, ovisno o steznoj glavi.

Dodatni pribor:

Zamjenske i dodatne čeljusti br. 312971 – 312986.

Tehnički opis

visina s čeljustima H ₂	137 mm
maksimalan broj okretaja	2000 min ⁻¹
Ø za centriranje B	260 mm
Težina	50 kg
Dubina centriranja C	5 mm
Prolaz E	103 mm
Visine bez čeljusti H ₁	94 mm
Vanjski Ø A	315 mm
Standard	DIN 702-4
Materijal	Lijevano željezo
Šifra boje za pribor	HOLEX stezna glava sa zupčastim prstenom i čeljusti
Vrsta proizvoda	Stezna glava sa zupčastim prstenom

Pribor

Graničnik za obratke visina h 15 mm	313033 15
Garnitura mekanih čeljusti, 3-dijelna za tip glave 315	312971 315
Garnitura kaljenih unutarnjih čeljusti, 3-dijelna za tip glave 315	312986 315
Graničnik za obratke, osnovni modul visina h 15 mm	313036 15
Garnitura osnovnih čeljusti, 3-dijelna, kaljene za tip glave 315	312976 315
Garnitura mekanih nasadnih čeljusti, 3-dijelna za tip glave 315	312981 315