

HOLEX
Čelična tročeljusna stezna glava konusni prihvat, DIN 55029, Vanjski Ø A / konus: 200/6 mm

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	312926 200/6
GTIN	4062406154691
Razred artikla	32W

Opis
Izvedba:

- Stezna glava na ručni pogon sa ozubljenim prstenom, za središnje stezanje.
- Tijelo od lijevanog željeza ili čelika.
- Ozubljeni prsten kovan, balansirani i kaljeni.
- Zubi prstena i čeljusti su brušeni.
- Visoka koncentričnost, točnije nego prema DIN 6386.

Upotreba:

Steznu glavu valja montirati izravno na glavu vretena bez prirubnice.

Za glave vretena DIN 55029 s Camlock vijkom.

Standard:

DIN 55027 und DIN 55029.

Dio isporuke:

Uključujući: 1 garnitura = 3 kaljene čeljusti, izvana stupnjevane.

1 garnitura = 3 kaljene čeljusti, iznutra stupnjevane.

1 stezni ključ i odgovarajući pričvrtni vijci ili svornjaci, ovisno o steznoj glavi.

Dodatni pribor:

Zamjenske i dodatne čeljusti pogledajte pod br. 312971 – 312991.

Šifra boje za pribor: HOLEX stezna glava sa zupčastim prstenom i čeljusti

Prolaz E: 55 mm

Visine bez čeljusti H_1 : 78 mm
visina s čeljustima H_2 : 107 mm
Težina: 19 kg
maksimalan broj okretaja: 4000 min⁻¹

Tehnički opis

visina s čeljustima H_2	107 mm
Visine bez čeljusti H_1	78 mm
Vanjski \varnothing A	200 mm
Prolaz E	55 mm
maksimalan broj okretaja	4000 min ⁻¹
Težina	19 kg
Veličina konusa	6
Standard	DIN 55029
Šifra boje za pribor	HOLEX stezna glava sa zupčastim prstenom i čeljusti
Vrsta proizvoda	Stezna glava sa zupčastim prstenom

Pribor

Graničnik za obratke Visina h 15 mm	313033 15
Graničnik za izratke, osnovni model Visina h 15 mm	313036 15