



Čelična tročeljusna stezna glava konusni prihvat, DIN 702-3, Vanjski Ø A / konus: 160/5mm



Podaci za narudžbu

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 312931 160/5 |
| GTIN | 4062406154783 |
| Razred artikla | 32W |

Opis

Izvedba:

- Ručno podesive stezne čeljusti sa zupčastim prstenom, sa središnjim stezanjem.
- Tijelo od sivog lijeva ili čelika.
- Ozubljeni prsten kovan, balansiran i kaljen.
- Ozubljenja prstena i čeljusti su brušeni.
- Visoka koncentričnost, prema DIN 6386, dio 1.

Upotreba:

Steznu glavu valja montirati izravno na glavu vretena bez prirubnice.

Za glave vretena DIN 55027 vijkom i maticom s vijencem.

Standard:

DIN 702-3.

Dio isporuke:

Uključuje: 1 garnitura = 3 kaljene čeljusti, izvana stupnjevane.

1 garnitura = 3 kaljene čeljusti, iznutra stupnjevane.

1 stezni ključ i odgovarajući pričvrtni vijci ili svornjaci, ovisno o steznoj glavi.

Dodatni pribor:

Zamjenske i dodatne čeljusti br. 312971 – 312986.

Tehnički opis

| | |
|------------------------------------|--|
| visina s čeljustima H ₂ | 100 mm |
| Visine bez čeljusti H ₁ | 68 mm |
| Vanjski Ø A | 160 mm |
| Težina | 9 kg |
| Prolaz E | 42 mm |
| maksimalan broj okretaja | 4600 min ⁻¹ |
| Veličina konusa | 5 |
| Ø za centriranje B | 82,5 mm |
| Standard | DIN 702-3 |
| Šifra boje za pribor | HOLEX stezna glava sa zupčastim prstenom i čeljusti |
| Vrsta proizvoda | Stezna glava sa zupčastim prstenom |

Pribor

| | |
|--|-----------|
| Graničnik za obratke visina h 15 mm | 313033 15 |
| Graničnik za obratke, osnovni modul visina h 15 mm | 313036 15 |