



## Čelična tročeljusna stezna glava konusni prihvat, DIN 702-3, Vanjski Ø A / konus: 200/5mm



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	312931 200/5
GTIN	4062406154806
Razred artikla	32W

### Opis

#### Izvedba:

- Ručno podesive stezne čeljusti sa zupčastim prstenom, sa središnjim stezanjem.
- Tijelo od sivog lijeva ili čelika.
- Ozubljeni prsten kovan, balansiran i kaljen.
- Ozubljenja prstena i čeljusti su brušeni.
- Visoka koncentričnost, prema DIN 6386, dio 1.

#### Upotreba:

Steznu glavu valja montirati izravno na glavu vretena bez prirubnice.

Za glave vretena DIN 55027 vijkom i maticom s vijencem.

#### Standard:

**DIN 702-3.**

#### Dio isporuke:

Uključuje: 1 garnitura = 3 kaljene čeljusti, izvana stupnjevane.

1 garnitura = 3 kaljene čeljusti, iznutra stupnjevane.

1 stezni ključ i odgovarajući pričvrtni vijci ili svornjaci, ovisno o steznoj glavi.

#### Dodatni pribor:

**Zamjenske i dodatne čeljusti** br. 312971 – 312986.

## Tehnički opis

Visine bez čeljusti H <sub>1</sub>	78 mm
maksimalan broj okretaja	4000 min <sup>-1</sup>
visina s čeljustima H <sub>2</sub>	107 mm
Prolaz E	55 mm
Veličina konusa	5
Vanjski Ø A	200 mm
Težina	19 kg
Ø za centriranje B	82,5 mm
Standard	DIN 702-3
Šifra boje za pribor	HOLEX stezna glava sa zupčastim prstenom i čeljusti
Vrsta proizvoda	Stezna glava sa zupčastim prstenom

---

## Pribor

Graničnik za obratke visina h 15 mm	313033 15
Graničnik za obratke, osnovni modul visina h 15 mm	313036 15