



Čelična tročeljusna stezna glava konusni prihvat, DIN 702-3, Vanjski Ø A / konus: 250/6mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	312931 250/6
GTIN	4062406154820
Razred artikla	32W

Opis

Izvedba:

- Ručno podesive stezne čeljusti sa zupčastim prstenom, sa središnjim stezanjem.
- Tijelo od sivog lijeva ili čelika.
- Ozubljeni prsten kovan, balansiran i kaljen.
- Ozubljenja prstena i čeljusti su brušeni.
- Visoka koncentričnost, prema DIN 6386, dio 1.

Upotreba:

Steznu glavu valja montirati izravno na glavu vretena bez prirubnice.

Za glave vretena DIN 55027 vijkom i maticom s vijencem.

Standard:

DIN 702-3.

Dio isporuke:

Uključuje: 1 garnitura = 3 kaljene čeljusti, izvana stupnjevane.

1 garnitura = 3 kaljene čeljusti, iznutra stupnjevane.

1 stezni ključ i odgovarajući pričvrtni vijci ili svornjaci, ovisno o steznoj glavi.

Dodatni pribor:

Zamjenske i dodatne čeljusti br. 312971 – 312986.

Tehnički opis

Težina	32 kg
Visine bez čeljusti H ₁	89 mm
Prolaz E	76 mm
visina s čeljustima H ₂	123 mm
maksimalan broj okretaja	3500 min ⁻¹
Vanjski Ø A	250 mm
Veličina konusa	6
Ø za centriranje B	106,4 mm
Standard	DIN 702-3
Šifra boje za pribor	HOLEX stezna glava sa zupčastim prstenom i čeljusti
Vrsta proizvoda	Stezna glava sa zupčastim prstenom

Pribor

Graničnik za obratke visina h 15 mm	313033 15
Graničnik za obratke, osnovni modul visina h 15 mm	313036 15