



## Udarni aku-odvijač, Tip: GDX18200



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	074052 GDX18200
GTIN	3165140953863
Razred artikla	03B

### Opis

#### Izvedba:

Akumulatorski odvijač

· **Desni/lijevi hod.**

· **Prikaz stanja napunjenosti baterije.**

**Univerzalni** akumulatorski okretni udarni odvijač s baterijom **ProCORE**18 V 4,0 Ah.

· **Specijalni prihvata alata kombinacija je četverokutnog prihvata od 1/2 cola i šesterokutnog prihvata od 1/4 cola.**

· **Trostupanjska funkcija PowerControl za različite okretno momente pri različitim primjenama.**

· **Dulji vijek trajanja zahvaljujući EC tehnologiji motora bez četkica.**

· **Broj okretaja (0 – 1100 / 2300 / 3400 m-1) i broj udara (0 – 2300 / 3400 / 4000 m-1) mogu se namjestiti.**

#### Prednost:

Držač bitova 2 u 1.

#### Dio isporuke:

Uključuje 2x Li-lonske baterije, punjač, L-BOXX.

#### Napomena:

Odgovarajuće zamjenske baterije i punjače možete pronaći pod brojevima 073851– 073867.

Pakiranje: Sistemski kovčeg (L-Boxx)

odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon: Bosch 18 V

## List s podacima

Oznaka proizvođača: GDX 18V-200 C  
Broj sadržanih baterija: 2  
Vrsta baterije: Litij-ionska baterija  
Kapacitet baterije: 4 Ah  
Napon baterije: 18 V  
maksimalan Ø vijka (8,8 – 12,9): M14

### Tehnički opis

maksimalan Ø vijka (8,8 – 12,9)	M14
Oznaka proizvođača	GDX 18V-200 C
Pakiranje	Sistemski kovčeg (L-Boxx)
Težina	1,2 kg
tipična uporaba	Strong
Broj udaraca	0 - 4000 min <sup>-1</sup>
odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon	Bosch 18 V
maksimalan broj okretaja 2. brzina	2300 min <sup>-1</sup>
Pogonski profil prihvaća za alat	Unutarnji šesterokut, vanjski četverokut
Napon baterije	18 V
maksimalan broj okretaja 1. brzina	1100 min <sup>-1</sup>
Kapacitet baterije	4 Ah
maksimalan okretni moment tvrdo	200 Nm
Dimenzije prihvaća za alat	1/4 col
Dimenzije prihvaća za alat	1/2 col
maksimalne vibracije prema EN	9,8 m/s <sup>2</sup>
Broj sadržanih baterija	2
Vrsta baterije	Litij-ionska baterija
Opskrba energijom	Akumulatorski pogon
prikladno za materijal	čelik
Vrsta proizvoda	Udarni vijak

## Pribor

Li-Ionski akumulator tip akumulatora, napon akumulatora B18 V	073853 B18
Garnitura aku punjača ProCore tip akumulatora, napon akumulatora C18 V	073863 C18
Uređaj za punjenje akumul. jedinica tip 1880CV	073866 1880CV
Litij-ionski akumulator ProCore tip akumulatora, napon akumulatora C18 V	073856 C18
Uređaj za punjenje akumul. jedinica tip GAL18160C	073866 GAL18160C