



Glodača glava za velike posmake MFH mini, Cilindrična drška, Ø D / broj pločica Z: 20/3Lmm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	221950 20/3L
GTIN	4960664741434
Razred artikla	250

Tehnički opis

Duljina izboja L_1	80 mm
Vijak za izmjenjivu pločicu	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Ukupna duljina L_{ukupno}	160 mm
Ø drške D_5 h6	20 mm
Broj oštrica Z	3
maksimalna dubina reza ap maks	1 mm
Ø reza D_c	20 mm
Ø D_3	13 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	LOGU 0303..
Unutarnje hlađenje	da
Interpolacija Ø D_{maks}	38 mm
Interpolacija Ø D_{min}	33 mm
Kut uranjanja α_{maks}	1,52 stupanj
Max duljina uranjanja L za α_{maks}	11,3 mm
Kut rezne oštrice κ	15 stupanj
Izvedba drške	Cilindrična drška

Primjena glodala	Cirkularna glodala
Primjena glodala	Plungen
Primjena glodala	Ramping
Strategija rezanja	HPC
Vrsta proizvoda	Glodača glava za kopirno glodanje

Pribor

Stezni vijak	229713
--------------	--------