



Glodača glava za velike posmake MFH mini, Weldon drška, Ø D / broj pločica Z: 20/3mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	221955 20/3
GTIN	4960664741366
Razred artikla	250

Tehnički opis

Vijak za izmjenjivu pločicu	229713 (8IP; 1,2 Nm)
maksimalna dubina reza ap maks	1 mm
Broj oštrica Z	3
Ø reza D_c	20 mm
Ø drške D_s h6	20 mm
Duljina izboja L_1	50 mm
Ukupna duljina L_{ukupno}	101 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	LOGU 0303..
Ø D_3	13 mm
Unutarnje hlađenje	da
Interpolacija Ø D_{maks}	38 mm
Interpolacija Ø D_{min}	33 mm
Kut uranjanja α_{maks}	1,52 stupanj
Max duljina uranjanja L za α_{maks}	11,3 mm
Kut rezne oštrice κ	15 stupanj
Izvedba drške	Weldon drška

Primjena glodala	Cirkularna glodala
Primjena glodala	Plungen
Primjena glodala	Ramping
Strategija rezanja	HPC
Vrsta proizvoda	Glodača glava za kopirno glodanje

Pribor

Stezni vijak	229713
--------------	--------