



Akumulatorski rezač za više materijala., tip: M12FCOT-0



Podaci za narudžbu

| | |
|----------------|------------------|
| Broj narudžbe | 078204 M12FCOT-0 |
| GTIN | 4058546225636 |
| Razred artikla | 03L |

Opis

Izvedba:

Akumulatorski višestruki rezač FUEL s listom od 76 mm za dubinu rezanja od 16,3 mm.

Dio isporuke:

Bez akumulatora i punjača. 1 × dijamantni list za pločice, 1 × brusna ploča od tvrdog metala, 1 × metalni kotač za rezanje, 1 × podesivo usisavanje prašine.

Napomena:

Odgovarajuće zamjenske akumulatore i pribor naći ćete od br. 073814.

Odgovarajuću reznu ploču naći ćete pod br. 563050 vel. 75.

Tehnički opis

| | |
|--|----------------------|
| odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon | Milwaukee tip B 12 V |
| Oznaka proizvođača | M12FCOT-0 |
| Težina | 1 kg |
| Ø rupe na listu pile | 10 mm |
| Napon baterije | 12 V |

| | |
|-------------------------------|-------------------------|
| maksimalne vibracije prema EN | 2,9 m/s ² |
| maksimalan broj okretaja | 20000 min ⁻¹ |
| Vrsta baterije | Litij-ionska baterija |
| Broj sadržanih baterija | 0 |
| maksimalna dubina razdvajanja | 16,3 mm |
| maksimalni Ø diska | 76 mm |
| Opskrba energijom | Akumulatorski pogon |
| Vrsta proizvoda | Pila |

Pribor

| | |
|---|----------------|
| Garnitura akumulatorskih punjača tip M12NRG4 | 073839 M12NRG4 |
| Mala rezna pločaPREMIUM*** EKSTRA TANKA Ø ploče 75 mm | 563050 75 |
| Uređaj za punjenje akumulatora tip M1218C | 073840 M1218C |
| Li-Ion System M12B4 Vrsta baterije MB12 | 073829 MB12 |
| Li-Ion System M4B2/M12B2 Vrsta baterije MB12 | 073814 MB12 |
| Li-Ion System M12B4 Vrsta baterije MB12 | 073815 MB12 |
| Uređaj za punjenje akumulatora tip M1218FC | 073840 M1218FC |